



EN ISO 20345:2022/A1:2024



GREENBALL
TAKEBACK BOA®
60558-00L

S3S FO HI *CI HRO SR

Größe: 38-48
Gewicht: 615 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:
Handwerk, Baugewerbe
Innenbereich, Automobilindustrie,
ESD-Bereiche



EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL

Micropell KARVIN sp. 1,8-2,0 mm.
nero IDROPELLENTE
Laufmaschensicher-technische
knit Gewebe, recycledes

FUTTER

3D Green Air 320 gr.

RUTSCHFESTES FUTTER

DUALMICRO

INNENSOHLE

QRS02 Green

SCHUTZKAPPE

Nano Toe SXT

DURCHTRITTSCHUTZ

KK7 Antiperforation recycled PS

TPOLOGIE

Halbschuh

LAUF SOHLE

**PU-D30-VIBRAM® RECYCLED
ECOSTEP**

Ecostep PRO von Vibram mit hoher
Leistung und Haltbarkeit, trägt zu
einer geringeren Umweltbelastung
bei. Zwischensohle D30 DECELL
mit TPU 'PODSKIN' Film.
Zwischensohle PU BASF mit
Cycled® recyceltem Material.
Standard Antislip SR.

Länge des Boa® Seils
Li2 - 55cm

TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle



Anatomische atmungsaktive
Einlegesohle. Widerstandsfähiges
Gewebe mit recyceltem offenzelligem
Schaum, der Stöße absorbiert und
Ermüdungserscheinungen reduziert.
Es entfernt Schweiß durch seine hohe
Verdunstungsfähigkeit.

Schutzelemente



Schutzkappe aus Verbundmaterial,
verstärkt mit Kohlenstoffnanoröhren.
Widerstandsfähig > 200 J.
Perforationsbeständige
Textileinlage. Widersteht mehr als
1100 N mit einem 3,0 mm
Kegelstumpfnagel. Schutz für die
gesamte Fußsohle. Biegsam und
komfortabel.

Querstabilität

dynamic HC control
technology

Innere ergonomische steife Struktur,
Nimmt die Ferse auf, reguliert die die
Fußstellung und stützt das Fußgelenk
bei seitlichen Bewegungen ab. Fester
Sitz des Schuhwerks, verhindert
lästiges Herausschlüpfen.

Torsionsstabilität

STABIL•ACTIVE

Support aus steifem
Kunststoffmaterial. Stützt die Ferse,
Fußgewölbe und die Mittelfußgelenke
durch Ausgleich der Energieaufnahme
. Durch Unterstützung der natürlichen
Fußbewegung bietet er Komfort und
erhöht die Stabilität.

Elektrische Eigenschaften




ESD-Schuhe leiten statische
Elektrizität ab und vermeiden
Schäden an umgebenden
Gegenständen. Sie entsprechen den
folgenden Normen: IEC EN
61340-5-1:2016 - IEC EN
61340-4-3:2018 - IEC EN
61340-4-5:2018.

Sonstiges

PerformFit™ Wrap

Das BOA® Fit System mit PerformFit™
Wrap bietet wissenschaftlich
nachgewiesene Vorteile von bis zu 7
% mehr Stabilität und 9 % mehr
Effizienz durch mikrojustierbare,
multidirektionale Präzision.



PU - RUBBER

SOLE 60

SLIP RESISTANCE

EN ISO 20345:2022

BASIC CERAMIC WITH NALS

FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,58
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,60

SR CERAMIC WITH GLYCERINE

FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,26
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,30